



STATIK-VENT 80

Ionisationsluftgebläse mit großem Wirkbereich und einer Arbeitsbreite bis 2,80 m.

Ionized air blowers with a large working area and a working width up to 2.80 m.

- Großes Volumen an ionisierter Luft zur Neutralisierung statischer Aufladungen
- Großer Wirkbereich
- Regelbarer Luftstrom
- Betriebsanzeige für Ventilatoren
- Einfache Montage an Maschinen und Arbeitsplätzen über verschiebbare M 6-Nutensteine


- High volume of ionized air to neutralize static charges
- Large working area
- Fan speed adjustable
- Operation display for fans
- Simple mounting at machines and workplaces via adjustable M 6 grooved block

Typ Model	Abmessungen (B x H) Dimensions (w x h)	Abmessungen Ventilator Dimensions fan	Arbeitsbreite Working width	Arbeitsbreitenschrittweite Working width stepsize	Stromaufnahme je Ventilator Current consumption per fan	max. Volumenstrom je Ventilator Volume stream per fan, max.	Ionisation Ionization	Gewicht bei Mindestarbeitsbreite Weight at minimum working width	Gewicht je zusätzlicher Arbeitsbreitenschrittweite Weight per additional working width	Artikelnummer Item number
	mm	mm	mm	mm	A	m ³ /h	Menge Qty	kg	kg	
SV80	130 x 65	80 x 80	200-2800	200	0,11	79	1	1,3	+0,7	**

** siehe Bestellschlüssel see ordering example

Bestellschlüssel Ordering Example

SV80-0800-02



Wirkbereich Effective area



Lagerliste Stock list


Das Dr. Escherich Direktprogramm besteht aus einer Vielzahl von Lagerprodukten. Wir garantieren Ihnen eine schnellstmögliche Lieferung.

All products from the Dr. Escherich stock program are quickly available. We guarantee a fast delivery.

Typenschlüssel	Type Code	Stablänge	Bar length (mm)	Kabellänge	Cable length (m)	*Artikel-Nr.	Item No.
SV80-0200-02		200		2		100243	(E241)
SV80-0400-02		400		2		100243	(E242)
SV80-0600-02		600		2		100243	(E243)
SV80-0800-02		800		2		100243	(E244)
SV80-1000-02		1000		2		100243	(E245)
SV80-1200-02		1200		2		100243	(E246)
SV80-1400-02		1400		2		100243	(E247)
SV80-1600-02		1600		2		100243	(E248)
SV80-1800-02		1800		2		100243	(E249)
SV80-2000-02		2000		2		100243	(E250)
SV80-2200-02		2200		2		100243	(E271)
SV80-2400-02		2400		2		100243	(E272)
SV80-2600-02		2600		2		100243	(E273)
SV80-2800-02		2800		2		100243	(E274)
SV80-3000-02		3000		2		100243	(E275)
SV80-3200-02		3200		2		100243	(E276)
SV80-3400-02		3400		2		100243	(E277)
SV80-3600-02		3600		2		100243	(E278)

*Hinweis! Advice! Artikel-Nr. NEU Item No. NEW 1XXXXX auslaufend phase-out (EXXXX)

Technische Zeichnung Technical Drawing



AB: Arbeitsbreite Working width